


UWAGI :

1. Rozdzielnica natynkowa wisząca
2. Głębokość rozdzielnic: 140 mm
3. Stopień ochrony rozdzielnic: IP30
4. Doprowadzenie kabli zasilających od góry
wyprowadzenie kabli i przewodów odbiorczych od góry
5. Kolor RAL 7035 (standardowy)
6. Na drzwiach rozdzielnic namalować symbol rozdzielnic. Symbole montażowe aparatów umieścić obok aparatów. Na tylnej stronie drzwi rozdzielnic umieścić opis obwodów zgodnie ze schematem
7. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie TN-S

SKALA 1:10

 (058) 554-10-12 www.proj-jack.pl	AUTORZY	Nr uprawnień	podpis	BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 232/9, obręb 13	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE				STRONA	STRON
	Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002							1	1
	Adam Downar									
	SPRAWDZIŁ									
	Zbigniew Andrzejczak	ZGP-III-630/203/79				ROZDZIELNICA 1RP-1.2 – WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW				DATA
						REV.	DATA	05.2010	E836/7.1-230	